

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	シューズ&リストラップテスター	電源	ACアダプター/DC9V	靴上限判定	10・35・100MΩ
製造年月	不明		単3乾電池×6本	靴下限判定	0.1・1MΩ
メーカー名	住友スリーエム	型名	747	リストラップ	5・10・35MΩ
制御部寸法	縦195mm×横120mm×高さ48mm	機械Ser.No.	99120085	付属品	付属品一部有

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	※○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1、外観確認実施。→外観において、電池ケース液漏れによる端子の腐食あり、クリーニング後、通電可能。
(但し、リストラップ・壁取付金具の付属は無し。ACアダプターと金属板は有り。)
- 2、通電確認。→動作問題無し。(電池及びACアダプター電源での立上げ、各スイッチ・表示・ランプ問題なし。)
- 3、測定確認。→測定モード切替による動作確認OK。(社内標準可変抵抗器による判定動作問題なし。)
- 4、人体測定確認。→動作確認OK。(社内作業靴・静電靴とリストバンドによる判定問題なし。)

動作確認

標準抵抗器によるシューズテスターモード感度測定			
測定切替	切替設定値	測定表示抵抗MΩ	判定
上限 10/35/100MΩ	100MΩ	100.1	HIGH点灯
		9.99	OK点灯
	10MΩ	10.01	HIGH点灯
下限 0.1/1MΩ	1MΩ	10.00	OK点灯
		1.000	OK点灯
	0.1MΩ	0.999	LOW点灯
標準抵抗器によるリストラップテスターモード感度測定			
測定切替	切替設定値	左測定抵抗	判定
上限 10/35/100MΩ	10MΩ	10.01	HIGH点灯
		10.00	OK点灯
		0.650	OK点灯
		0.649	LOW点灯



取扱説明書(無)



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

