

管理番号

G 20158

# 動作確認チェックシート

検査日	2020年 3月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	溶媒脱気装置	電源電圧	単相100V, 32VA	送液流路	2
型式	BG-12	周波数	50/60Hz	内部容量	10.461mL
メーカー名	FLOM	大きさ(W×D×H)	78×310×94mm	max流量	10.0mL/min
機械Ser.No	7058H19	重量	2kg	制御真空値	100hPa
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- インテリジェントポンプのような吸引用ポンプが弊社在庫になし。
  - 使用しない流路のキャップ(止弁)なし。
  - 溶存酸素計の弊社在庫なし。
- 電源ONはするが、現状では脱気性能までの確認はできない。

**現状ではツール不足でチェック不可**



取扱説明書(無) 但しMODEL 700シリーズの取説はあり)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(-) 作業工数[ 1H]

検査担当者[ 野沢 ]

