

動作確認チェックシート

検査日	2019年9月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラムポンプ	電源・電圧	三相 200V	冷却法	電動ファン
型式	DOP-300SA	周波数	50・60 Hz	電流値	2.5/2.3A
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	O.DΦ16×I.DΦ12	質量	20Kg
機械Ser.No	1200133	排気フランジ	O.DΦ16×I.DΦ12		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	-93.0KPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力：-93.4KPa

電流値：1.5A

* 起動60分後の測定値です。 到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

