

管理番号

I20491-1/3

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月2日				
品名	温度コントローラー	電源電圧	AC100-240V 50/60Hz	センサー入力	非接触温度 センサー:10~70℃
型式コード	E5CN-R2T	許容電圧 変更範囲	電源電圧の85~110%		60~120℃ 115~165℃
メーカー名	オムロン	消費電力	7.5VA		140~260℃
機械Ser,No	—	センサー入力	TC:K,J,T,E,L,U,N,R,S, B,W,PL II	指示精度	指示値の±0.3%または ±1℃の大きい方
製造年月	—		測温抵抗体:Pt100,JPt100	質量	約150g

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 通電確認⇒問題なし。
- 2 温度設定及び出力確認⇒問題なし。



取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]



管理番号

I20491-2/3

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月2日				
品名	温度コントローラー	電源電圧	AC100-240V 50/60Hz	センサー入力	非接触温度 センサー:10~70°C
型式コード	E5CN-R2T	許容電圧 変更範囲	電源電圧の85~110%		60~120°C 115~165°C
メーカー名	オムロン	消費電力	7.5VA		140~260°C
機械Ser,No	—	センサー入力	TC:K,J,T,E,L,U,N,R,S, B,W,PL II	指示精度	指示値の±0.3%または ±1°Cの大きい方
製造年月	—		測温抵抗体:Pt100,JPt100	質量	約150g

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 通電確認⇒問題なし。
- 2 温度設定及び出力確認⇒問題なし。



電源投入



各表示確認



センサー種類確認



設定32°C



32°Cに温度上昇
⇒出力停止



31°Cに温度低下
⇒出力開始

取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]



管理番号

I20491-3/3

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月2日				
品名	温度コントローラー	電源電圧	AC100-240V 50/60Hz	センサー入力	非接触温度 センサー:10~70℃
型式コード	E5CN-R2T	許容電圧 変更範囲	電源電圧の85~110%		60~120℃ 115~165℃
メーカー名	オムロン	消費電力	7.5VA		140~260℃
機械Ser.No	—	センサー入力	TC:K,J,T,E,L,U,N,R,S, B,W,PL II	指示精度	指示値の±0.3%または ±1℃の大きい方
製造年月	—		測温抵抗体:Pt100,JPt100	質量	約150g

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 通電確認⇒問題なし。
- 2 温度設定及び出力確認⇒問題なし。



取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

