

管理番号

I20590

動作確認チェックシート

検査日	2018年 11月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ラベルプリンター	電源電圧	単相100V, 2.1A	印字ヘッド密度	11.8ドット/mm (300dpi)
型式	B-SA4TP-TS15	周波数	50/60Hz	有効印字寸法 (横×縦)	最大105.7×997.0mm
メーカー名	東芝テック(株)	大きさ(W×D×H)	238×339×332mm	質量	約13kg
機械Ser.No	2606N560336	印字方式	熱転写方式 (リボン転写)	使用PCのOS	Windows7以降 が対応可
製造年月	不明	(本機はリボン転写 使用)	感熱方式 (直接発色)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- プリンターに装着されていた用紙(幅100mm t=0.2mm)で印刷を確認。印字、用紙フィード、カット等動作に問題なし。
- 使用に際しては、本装置(B-SA4TP-TS15)用のプリンタドライバと、ラベル印刷用のソフトをお手持ちのパソコンへインストールすることが必要になります。
 - プリンタドライバはWebで 東芝テック株式会社のホームページ ⇒ お客様サポート ⇒ 各種ダウンロード ⇒ (ラベルプリンタ関連)ラベルプリンタドライバ にアクセスしてインストールして下さい。
 - 印刷用ソフトはお客様にて準備願います。今回は弊社所有の他装置に付属していたSEAGULL SCIENTIFIC社の BarTender (Version 10.1) を(30日お試しコースで)インストールして確認しました。
- ロール状のラベル用紙をセットする軸は付属していません。印刷後ラベルの出口部のカバー?外れた状態。
(取付け方法不明)



取扱説明書(無)



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[7H]
 検査担当者[野沢]

プリンタドライバはWebからインストール可
 ラベルプリント用ソフトなし

