

管理番号

J70542

動作確認チェックシート

| 検査日 | 2022年11月18日 (機械の仕様・規格を記入する。) | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| 商品名 | ドライポンプ | 電源・電圧 | 3相 200-220V | 冷却法 | 水冷 |
| 型式 | MU100XN-2 | 周波数 | 50・60 Hz | 電流値 | 11.6A |
| メーカー名 | 樫山工業 | 吸気口径 | NW50 | 排気速度 | 1660L/min |
| 機械Ser.No | 10YDN40848 | 排気口径 | NW25 | モーター出力 | 2.2KW |
| 製造年月 | 2010年 | 規格値(到達圧力) | 1.5Pa | 重量 | 60Kg |

| | チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|---|---------|--|----------|
| 1 | 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。 | ○ |
| 2 | 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。 | ○ |
| 3 | SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 | 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 | 性能確認 | 到達圧力の確認はしたか。 | ※1 ○ |
| 6 | 確認シール | 動作確認済シールを貼る。 | ○ |



排気口部のサイレンサーは検査用の為、付属致しません。



※1 到達圧力: 3.5Pa



ポンプ温度: 53°C 積算時間: 40503.0h



電流値: 1.5A

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|------------|------------|------|
| 2022年9月28日 | モータードライバ修理 | 外注修理 |
| | | |
| | | |
| | | |

SHIRASAGI 入力

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

[責任者]

