

管理番号

JC0292

動作確認チェックシート

検査日	2023年 1月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	リンサードライヤー	電源電圧	1相100V 18A	排気、キャビネット排気、ドレン排気	VP20、VP30、VP20
型式	470	周波数	50/60 Hz	ウエハーサイズ	3インチ
メーカー名	SEMI TOOL	N2流量	125~216L/min	コントローラー	PSC-101
機械Ser.No	不明	純水流量	5.7~7.6L/min	外寸	W429 D597 H800
製造年月	年 月	N2純水管径	3/8	重量	60Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



ローター

・動作確認

簡易プログラムを設定し動作確認実施

時間、回転数共に問題無し

純水吐出 確認



RINSU DRY1 DRY2 残り時間、回転数表示

・電源投入

電源ランプ点灯 確認

SW類…モード切替、設定変更 確認

表示 …回転数表示、アラーム表示 確認

ローター停止位置決め機構 確認



回転表示 0 ppm

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023.1.17	電磁弁交換(6個)	徳永

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[15H]	天野
検査担当者[Tokunaga]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	