

管理番号

K30177

動作確認チェックシート

検査日	2020年7月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	单相 100V	到達圧力	17.3 KPa
型式	DA-240S	電力	300W	ゲージ圧力表示	(-84) Kpa
メーカー名	アルバック	周波数	50Hz/60Hz		
機械Ser.No	74389	排気速度(50Hz)	240 L/min		
製造年月		排気速度(60Hz)	260 L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空度計で[-80.8KPa]到達を確認
- 到達後1時間連続運転し到達圧力に変化なし。動作確認・・・OK

本体画像



到達画像



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2020年7月6日	防振ゴム脚取り付け	廣瀬
2022年8月24日	再動作確認 上記内容確認 動作OK	廣瀬 (印)

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[6 H]

検査担当者[廣瀬]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

