

管理番号

L30145

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	溶媒脱気装置	電源電圧	単相100~240V, 40W	送液流路	2
型式	BG-32	周波数	50/60Hz	内部容量	510 $\mu$ L
メーカー名	株式会社フロム	大きさ(W×D×H)	70×271×130mm	max流量	10.0mL/min
機械Ser.No	10096H30	重量	約2.4kg	設定真空値	70~170hPa
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLG(未対象) TP(未対象) BT交換(未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 インテリジェントポンプ、デュアルポンプのような使用可能な吸引用ポンプが弊社在庫になし。また溶存酸素計もなし。  
このため電源ON、スタートの確認はしたが、現状では脱気性能までの確認はできない。

現状ではツール不足で  
チェック不可。  
お客様での確認を  
お願い致します。



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(保留) 作業工数[ 0.5H]

検査担当者[ 野沢 ]

