

管理番号

L30278

動作確認チェックシート

検査日	2021年 5月 25日			
商品名	高速冷却遠心機	電源電圧	1φ 200V/25A(30A) ※ 60Hz	温度設定範囲 -20°C~40°C
型式	J6-MC Centrifuge	最大出力	8.5A	速度設定範囲 100~6000rpm
メーカー名	ベックマンコールター(株)	出力	1.9kW	時間設定範囲 99時間59分
Serial No	CJF01F01	外観寸法	(W)711×(D)838× (H)1270 ^{mm}	
製造年月	2014年11月	重量	253kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源スイッチON⇒問題なし。
- 2 パラメーター設定⇒問題なし。図1参照
- 3 運転確認⇒ローターJS 4.2(付属品)運転時間設定:5分、温度設定:10°C・・・問題なし。図2~5参照



図1. パラメーター設定



図2. ローター装着



図3. ローター:JS 4.2 4200rpm



図4. START ON



図5. END

取扱説明書:有(英文取説)

(※装置銘板は25A表記しているが取説では30Aを用意している)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022年9月22日	再度動作確認、→ 条件が同様に問題なし	雨宮

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[3.5 hr]

※装置電源ケーブルにコネクタは付いていません。
(直接配線です)

検査担当者[雨宮(耕)]

