

管理番号

L40114

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年10月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スピナー (マニュアルスピナー)	電源	3φ200 10kVA	Spin加速時間	5.0sec
型式	TK-0204-2	周波数	50/60Hz	Spin減速時間	5.0sec
メーカー名	東芝機械(株)	N2	0.3Mpa	処理ワーク	2".4"
機械Ser.No	T20294-1	CDA	0.6MPa		
製造年月	FEB.2013	Spin最高回転数	5000rpm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観確認。⇒問題なし。
- 2.ユーティリティー供給確認⇒問題なし。
- 3.通電確認。⇒問題なし。
- 4.処理部動作(ノズル昇降、チャック昇降及び回転数)確認⇒問題なし。

(※ケミカルは供給していないのでError解除できない為Auto Modeでは確認できないがManual Modeでは問題なし)



Opening画面



Main Select画面



Auto Mode画面



Manual Mode 1画面



Manual Mode 2画面

取扱説明書:有

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:条件付きOK 作業工数[ 5.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]



【Manual運転確認】



Air供給



4" Wafer回転及び真空密着度確認



Manualで回転数UP



回転数100rpm及び真空安定確認



回転数2000rpm及び真空安定確認  
(※SET:5000rpm 3000rpmまでは確認済)