

管理番号

L40211

動作確認チェックシート (アルミブロック恒温槽)

検査日	2021年 8 月 27 日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
型式	CTU-2515	電源電圧	AC100V 2A	外寸(WxDxH)	210x318x200mm
メーカー名	タイテック(株)	周波数	50/60Hz	重量	約6Kg
機械Ser,No	0070405	温度範囲	4~50℃		
製造年月	不明(推定1999年頃)	冷凍機	ペルチェ素子	ヒーター	60W

チェック項目	主 な 確 認 内 容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

最高・最低温度到達時間	備考(動作確認内容・不具合内容等)
24. 1℃→50. 0℃	注1. 固定式のアルミブロックは、1. 5mlマイクロチューブ25本用 が取り付けられている。
24. 8℃→ 4. 0℃	
条件 Ta≒24℃、アルミブロック装填	

注2. 昇温、冷却の各機能検査は正常であった。



設定温度50℃での運転



設定温度4. 0℃での運転

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年 月 日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[2. 0 H]	O. K
検査担当者[小林 隆志]		
ユーザー名[]	】出荷日 年 月 日	