

## 再動作確認チェックシート

検査日	2022年 7月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラムポンプ	電源・電圧	単相 100V	電流値	5.6/5.0A
型式	DA-60S	周波数	50・60 Hz	重量	11Kg
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5	外寸(mm)	212×278×225
機械Ser.No	180078T	排気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	21.3×10 <sup>3</sup> Pa (-80KPa)		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力：-81.5KPa

電流値：3.84A

・暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。（測定圧力は規格値を満たしております。）

取扱説明書（無）

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022年7月9日	内部簡易クリーニング実施	立野

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2.5H ]

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

天野