

管理番号

L70618

## 動作確認チェックシート

検査日	2021年 9月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源・電圧	単相 100V	電流値	5.6/5.0A
型式	DA-60S	周波数	50・60 Hz	重量	11Kg
メーカー名	アルバック	吸排気口径	O.DΦ9×I.DΦ5	外寸(mm)	212×278×225
機械Ser.No	94459	使用周囲温度範囲	7～40℃		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	6.7×10 <sup>3</sup> Pa (-94.6KPa)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1 ○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



※1 到達圧力：-81.8KPa

電流値:3.9A

\* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。(測定圧力は規格値の86%です。)

取扱説明書(無)\* 規格値内にてご使用の際はオーバーホールが必要です。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRA SAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[ 2.0H ]

\* 標準オーバーホール参考費用：45,000円

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

