

動作確認チェックシート

検査日	2022年 8月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遠心機(ヘマトクリット)	電源	単相 100V, 3.4A	最大回転数	12,000rpm
型式	3220		200W	最大遠心力	15,000 × g
メーカー名	久保田製作所	周波数	50/60Hz兼用	最大処理量	毛細管30本
外寸/質量	W320 × D390 × H270mm/20kg	機械Ser,No	R53688-A000	運転終了/出し忘れお知らせ音	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。
- 2、通電及び蓋開閉時のインターロック確認実施。→動作ok。
- 3、無負荷時の動作確認実施。→動作ok。

(回転数設定変更、タイマー時間設定:最大99分の確認を実施。)

(回転数は表示で300/1000/3000/5000/7000/10000/12000rpmの振動・異音等確認。)

(終了時のお知らせ音確認、STOPボタンを押して終了。)

動作確認

設定回転数rpm	実測rpm
300	300
1000	1010
3000	3006
5000	5007
7000	7012
10000	10004
12000	12003



ASK管理No.TA9931
タコメータ:HT-5100
ONO SOKKI

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024.2.22	再動作ok。	上田

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[小林克]

ユーザー名【 _____ 】出荷日 年 月 日

