

動作確認チェックシート


検査日	2022年11月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットスターラー	電源電圧	AC100V	最大積載重量	6.5Kg
型式	DP-1L	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	プレート寸法	300x210		
機械Ser,No	Lot,No,9BM0348	温度設定範囲	室温+10~350℃		
製造年月		RPM設定	0~1500RPM		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

スターラー磁力弱い、攪拌子入れて、800rpm付近までの攪拌しか出来ない、温度設定350℃、プレート温度20℃、約35分で到達、その時温度分布下表示。

スターラー6か所いずれも同様、回転数上げると攪拌子横に飛ぶ。



350℃



1500rpm



810rpm



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付OK)作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

