

動作確認チェックシート

検査日	2025年 10月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UV照射装置	電源電圧	AC100V 3A 50/60Hz	UV灯	ブラックライト7本
製造年月	2008年	型名	HS-6080i		波長:315~400nm
メーカー名	ヒューグルエレクトロニクス	質量	約 kg	照射内部寸法	W300×D260mm
外形寸法	W505×D430×H155mm	機械Ser.No.	KY-0022		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観確認実施。→照射テーブル開閉確認リミットスイッチ一部破産の為、新品と交換後外観問題なし。


2、通電動作確認実施。→動作OK。(タッチパネル・タイマーユニット・UV灯・ガスライン等)

→UV灯(ブラックライト7本)は照射量が、目視で多少バラバラに点灯している。

3、UV照射確認実施。→動作OK。(社内計測器UV-351により照射量と強度を確認。)

照射シーケンス(トレード手動閉→ガスパージタイマー動作終了後→UV照射→積算光量最終時ブザー鳴りトレード手動開で1サイクル完了)

リミットスイッチ交換後



UV灯7本点灯にバラツキ有



測定場所でバラツキ有



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年10月2日	オムロン製型式VX-5-1A2リミットスイッチ交換	小林(克)

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5 H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

