

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年 1月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波洗浄器	電源電圧	AC100V	槽内寸法	(W)506x(D)303x(H)150 <sup>mm</sup>
型式	US-5R	周波数	50/60Hz	外形寸法	(W)565x(D)365x(H)262 <sup>mm</sup>
メーカー名	アズワン(株)	振動子	BLT×6本	液量(水位線まで)	約14.4L
機械Ser.No	70300559-04	超音波出力	240W	水位までの深さ(水位線まで)	110mm
製造年月	—	ヒューズ容量	15A(耐ラッシュ型)	ヒーター容量	300W×2

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	▲
2 漏水確認		×
3 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
4 SW設定	SWの機能は正常か。	—
5 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認⇒溶剤飛散による汚れ及びクラック個所あり。
2. 槽内注水⇒排水コック付け根より漏水(15秒/1回滴下)あり。



著しいキズ・汚れ



著しいクラック



排水コックより漏水  
15秒に一回滴下



取扱説明書: 無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: NG 作業工数[ 1.5 hr ]

※外観の著しいキズ、ひび割れ及び排水コック根元からの漏水(修理不可)漏水がある為通電はしていません。

検査担当者[ 雨宮 ]

