

M10156

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月25日				
商品名	クリーンオープン	電源電圧	3φ 200VAC	清浄度	Class 100
型式	PVC-231	周波数	50/60 Hz	寸法(WxDxH)	770x1030x1905
メーカー名	TABAI ESPEC	HEATER	5.4kW	質量	300kg
機械Ser.No	252001150	ブロワー	0.4x2kW		
年 月	2000年	温度設定範囲	60℃～200℃	取扱説明書:無	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源投入⇒問題なし。
- プログラム運転確認⇒(簡易プログラムを作成して確認)問題なし。
- 装置内パーティクル確認⇒パーティクル粒子数値異常



オープン内部




定値運転(温度200(MAX)確認)



プログラム運転開始



プログラム運転終了



塵埃測定値異常

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:NG 作業工数[6.5 hr]

※昇温して200℃を超過してから度々異音発生→原因はバッキンの伸縮によるものと思われる。(ダンパー開度50%)
※装置内塵埃数値異常。

検査担当者[雨宮]

