

M90606

動作確認チェックシート

検査日	2024年3月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	クリーンオープン	電源電圧	三相200V	キャスター無し
型式	PVHC-231	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	エスペック			
機械Ser.No	252002893			
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 庫内温度22°C設定温度300°Cで起動、約57分で300°C到達(警報上限温度設定値による)。
- 過昇防止装置、プログラム運転問題無し。
- パーティクルカウンター1分5回測定、平均0.3μm、1個0.5μm0.2個。

側面からチューブで吸引流量
吸引流量2.83L/min
パーティクルカウンター




300°C



約0.1KPa



過昇防止アラーム



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

