

管理番号

N30651

動作確認チェックシート

検査日	2024年1月30日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	電子秤	電源電圧	AC100V 20VA	寸法(WxDxH)	330x621x771mm
型式	HV-60KGL	周波数	50/60Hz	質量	約12kg
メーカー名	(株)エー・アンド・デイ	計量皿寸法	330x424mm		
機械Ser.No	M7121695	秤量	60kg		
製造年月	—	目量(最小表示)	20g		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観確認。→問題なし

2.弊社所有分銅による計量実施。→結果OK(下記表による)


2-1.繰返し性テスト(同じ分銅を10回軽量しその誤差を記入。(使用分銅20kg、誤差0.000g)

2-2.直線性テスト(無加重、最大秤量、中間3点を測定)

2-3. 5ポイント誤差測定(図の場所を測定20kgを使用)



取扱説明書:無



計量皿内誤差測定

繰返し性テスト(kg)		直線性テスト(kg)	
1	20.00	無加重	0.00
2	20.00	0.25(15)	15.00
3	20.00	0.5(30)	30.00
4	20.00	0.75(45)	45.00
5	20.00	最大秤量(60)	59.98
6	20.00	最大誤差(0.02g)	
7	20.00		
8	20.00		
9	20.00		
10	20.00		
最大誤差(0.000g)			

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年6月17日	直線性テスト、計量皿内誤差測定、目量確認	三木 早川

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

