

管理番号

N31161

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年2月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドラフトチャンバー	電源電圧	3相200/1相100V×2	排気ダクト径	φ 180mm
型式	SSV-1500 II	周波数	50/60 Hz	ダンパー	有
メーカー名	アズワン	超音波洗浄機	VS-300Ⅲ	照明	蛍光灯2灯
機械Ser.No	242507	超音波槽サイズ	W300D400H180	外寸	W1500D900H2100
製造年月	年 月	洗浄槽サイズ	W900D500H300	重量	250 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 ※1.排気/照明Swカバー割れ有



割れ有

・超音波洗浄機動作

社内測定器(ホンダ電子HUS-5) 使用し超音波強度(mv)を測定  
出力最大で確認実施(駆動周波数設定:45KHz)

①	③
②	④

測定箇所

①	16 mV
②	16 mV
③	15 mV
④	17 mV

測定結果



・排気Sw

ONでランプ点灯 確認



・照明Sw

蛍光灯2灯 点灯確認



・100Vコンセント

テスター測定  
102.5Vタイマー機能  
設定時間経過で  
停止 確認

洗浄槽



超音波槽



排気ダクト/ダンパー

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[ 3H ]

(備考欄コメント)

※排気ファン付属しない為、別途必要

[責任者]

検査担当者[ Tokunaga ]

(ファンON/OFFスイッチ有)

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

