

N70533

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年8月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンオープン	電源電圧	三相200V 19A	重量	300Kg
型式	PVC-231M	周波数	(50 / 60)Hz	内寸wxdxh	580x580x1130
メーカー名	エスペック	温度範囲	室温+60~200℃	内容積	380L
機械Ser,No	252003479	清浄度	クラス100(安定時)	アジャスター、キャスター無し。	
製造年月	2008	外寸wxdxh	770x1025x1880		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

パーティクルカウンター側面下にチューブで内部より吸引測定、1分5回測定平均0.3 μm<sup>3</sup>個、0.5 μm<sup>0</sup>個であった  
庫内温度23℃、室温23℃、設定温度200℃で起動、約34分で200℃確認、過昇防止装置、他設定問題無し。

パーティクルカウンター吸引流量2.83L/mir



過昇防止装置  
アラーム

MAX約0.22KPa



200℃



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

