

N80105

動作確認チェックシート

検査日	2024年8月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットスターラー	電源電圧	AC100～120V		
型式	MS-H-S10	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン (JL AB)	最大攪拌容量	0. 4L		
機械Ser.No	MF227AN0000038	回転数	MAX1100rpm		
製造年月		温度設定範囲	室温～120℃		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 水0. 4L、10か所攪拌確認。
- 弊社表面温度計で10か所測定、右側表示。

コントロール部	
℃	91.2 90.9
	106.8 107.8
	102.9 108.9
	112.0 105.9
	102.0 98.7



攪拌確認(攪拌子φ6x30mm)

取扱説明書(有、DVD)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2025.9.30	再動作確認 → 上記内容再現し問題なし	三井

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

