

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年2月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	循環水槽(低温)	電源電圧	AC100V	水槽容量	約5L
型式	LTC-S300C	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	温度設定範囲	-5~+20°C		
機械Ser.No	Lot,No,550366	最大揚程	4.3/5.8m		
製造年月		最大流量	9.2/10.2L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1) タンクにナイブラインZ1、50%液5L入れて、設定温度-5°C、約36分で-5°C以下確認。

2) 液が循環しない時OUT側から吸引すれば循環する。(エア- 抜き)

流量約7L弱



IN,OUT連結



取扱説明書(無)ネット上有。又はアスカ技術取説PDF

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

