

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年11月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	冷却遠心機	電源電圧	単相200V	
型式	AX-321STD	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	トミー精工	最高回転数	2100rpm	
機械Ser.No	#181251-3	温度設定範囲	4~35℃	
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 特殊仕様である。
- 2 回転数MAX2100rpm確認、冷却設定4℃、25℃から約7分で4℃確認。
- 3 各設定等、問題無し。

フットSWスタート、ストップ



付属品用途不明



2100rpm



付属ローターMAX,2800rpm



蓋ロックで使用可。



4℃確認。



取扱説明書(弊社PDF有、参考)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

