

管理番号

NC0685

動作確認シート

検査日	2024年4月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スピコーター	電源電圧	AC100~240V	外寸法 mm	W500 D583 H335
メーカー名	ミカサ	周波数	50/60Hz	回転数	20~5000rpm
型式	MS-B200	スピ室内径	φ360mm		
製造年月	2020年	最大基板サイズ	φ8インチウエハー又は150×150mm基板		

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・動作確認 OK 外観：テスト使用のみであり、綺麗です。

インターロック、3インチウエハーの吸着、レジスト滴下(エア供給)、ディスプレイアームの動作確認。


・付属品：SUSタンク2個、ダイヤフラムポンプ(DA-60S)。配管関係は、付属していません。



運転中1000rpm回転



運転中4000回転 回転数確認(4000rpm)



Port 1 稼働



Port 2 稼働



付属SUSタンク(パッキン無)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024.04.04	SUSタンク2個 Oリングなし(手配済み)	中野

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]
 検査担当者[中野]
 ユーザー名[]

]出荷日 年 月 日

中野