

動作確認チェックシート

検査日	2025年 11月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スピンドライヤー(リンサー)	電源電圧	3相 200V 5A	タイマー	各0～999.9秒
型式	SPD-160RN	周波数	50/60 Hz	N2接続径	1/4インチ
メーカー名	エア・ブラウン	ローター	3インチ用	排気接続径	外径φ90mm
機械Ser.No	9809094	回転数	リンス0～1500rpm	排水接続径	VP40
製造年月	年 月		ドライ① 0～3500rpm	外寸	W420 D700 H620
			ドライ② 0～3500rpm	重量	約70Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○注1,注2
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし



・自動運転確認

リンス吐出 確認

リンス、ドライ①、ドライ②: 回転確認

タイマー: 設定時間変更 確認

設定値(ダイヤル目盛): リンス500rpm/ドライ①2000rpm/ドライ②3000rpm



・通電確認

主電源ON ローターが回転し定位置で停止 確認

表示点灯 確認

注1主電源/始動/停止ランプ玉切れ



リンス: 500rpm



ドライ①: 2000rpm



ドライ②: 3000rpm



ドライランプ点灯 確認

注2.白いレンズは、点灯しません。
(電球ソケットが付いていない)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

再動作(OK)

作業工数[4H]

検査担当者[Katsuki]

中野

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日