

管理番号

051029

動作確認チェックシート

検査日	2024年8月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	遠心機	電源電圧	単相AC200/208/240VAC 24A 50/60Hz
型式	J-26S XP	速度設定範囲	100～26000rpm、ローター毎に回転数上限有り
メーカー名	ベックマン	時間設定範囲	1～180分間または連続(ホールド)
機械Ser.No	JSS21C005	温度設定範囲	-10℃～+40℃(1℃単位で増減)
製造年月	年 月	寸法:W710 D860 H1490(開いたドアの上) / 重量:290kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観・・・問題無し



■動作確認

・回転数

JS-5.3(ローター)最大回転数5300rpm

5300rpm到達確認(異音、異常振動無し)

・温度

最低温度-10℃、最高温度+40℃に到達する事を確認



■付属品



ロータ名称: Allspin JS-5.3

最大回転数: 5300rpm

最大遠心力: 6130RCF

・時間

設定時間にて終了 問題無し

連続運転(ホールド)確認 問題無し



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[5H]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

