

再 動作確認チェックシート

検査日	2026年2月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超低温冷凍庫	電源	3相AC200V 50/60Hz 15A	圧縮機定格出力	750W×2台
型式	CLN-35CWHC	運転電流	4.6/4.4A	内容積	約354L
メーカー名	日本フリーザー	消費電力	930/1030W (50/60Hz)	外径寸法	W1630 D865 H1030
機械Ser.No		冷却性能	最低温度 -90℃、常用温度 範囲 -75℃~-85℃	内寸法	W1040 D490 H695
製造年月	2021年3月	冷媒	HCノンフロン	重量	250kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

■外観



■通電確認

電源SW ON時 温度表示確認、
ARARM消灯確認



リボンカセット交換必要 ※2

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■運転確認

Power ON後、庫内温度14℃から-85℃到達時間を確認する



運転スタート



運転2時間30分後



社内基準測定器と比較

■オプション機能(自動冷却補助装置)

庫内温度が-65℃ 以上の状態になると電磁弁が開き、警報ブザーの鳴動と共に炭酸ガスが庫内に噴射します(ブザー音のみ確認)



自動冷却補助装置 本体



自動冷却補助装置 CO2ガス配管

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	備考
2021年3月	本装置には、自動冷却補助装置/オプション機能が付属で付いています(CO2ボンベ別途必要) (SHIRASAGI情報には記載なし/オプション機能は使用しなくても運転可能)	※1

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[8H]

記録計(SR10000)を使用する際は、リボンカセット交換が必要 ※2

検査担当者[Usunabe]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

