

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------|------------|---------|----------------|
| 検査日 | 2024年 11月 5日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | テープマウンター | 電源電圧 | 1相 100Vx2個 | テープカット | 手動 |
| 型式 | M-265-N | 周波数 | 50/60 Hz | 静電気除去装置 | 付属 |
| メーカー名 | 日東電工 | ステージ直径 | 約170mm | 外寸 | W590 D750 H350 |
| 機械Ser.No | B93 1801 | 適用フレームサイズ | 6インチ | 重量 | 68 Kg |
| 製造年月 | 年 月 | 適用ウエハサイズ | 3インチ | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |



備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作

フレーム:6インチ ウエハ:3インチ
 吸着Sw ON(ランプ点灯)でフレーム吸着確認
 貼合Swでテープ可動/貼り付け確認



・通電確認

電源ランプ点灯 確認
 ヒーター温度表示 確認



ワーク吸着



・カッター



・ヒーター(テーブル温度)

31°Cから設定温度50°Cまで上昇確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[3h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

カッター刃切れ悪の為、交換必要

フレームは付属しません

出荷日 年 月 日

[責任者]

