

管理番号

051205

## 動作確認チェックシート

| 検査日      | 2024年9月10日   | (機械の仕様・規格を記入する。) |         |        |             |
|----------|--------------|------------------|---------|--------|-------------|
| 商品名      | クライオコンプレッサー  | 電源               | 3相 200V | 冷却水継手  | Rc3/8 メス    |
| 型式       | CRC-870MK II | 周波数              | 50/60Hz | 外寸(mm) | 450×500×630 |
| メーカー名    | アネルバ         | 冷却方式             | 水冷式     | 積算表示時間 | 93945.0Hr   |
| 機械Ser.No | 250007B      | 冷却水温             | 30℃以下   | 重量     | 135Kg       |
| 製造年月     | —            | 冷却水量             | 360L/h  |        |             |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。            | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。              | ○        |
| 5 到達圧力/温度 | 機器の仕様/規格を満たしているか。                      | ○        |
| 6 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・コンプレッサーCRC-870 (051205)



・クライオポンプ(社内在庫品)

・到達圧力 :  $3.5 \times 10^{-4}$ Pa

・積算表示 : 93945.0h

取扱説明書(無) \* 到達御温度は測定機器が付属されていない為、確認しておりません。

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [ 3.5H ]

検査担当者 [ 立野 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

