

管理番号

060575

## 動作確認チェックシート

検査日	2025年2月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	粉碎機	電源電圧	3φ AC200V	冷却水流量	5~6L/min
型式	SF-1型	周波数	50/60Hz		
メーカー名	三力製作所	駆動モータ	5.5kw		
本体Ser.No.	—	外形寸法mm	1700*1200*2300		
製造年月	—	投入口寸法mm	260*190		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)      TP (済・未対象・NG)      BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観確認 : 問題無し
- 2 無負荷運転 : 問題無し(大きな振動や異音などなし)  
本体を起動/停止させるスイッチが付属されていない為、仮設したブレーカーで起動/停止。
- 3 粉碎運転 : 実施せず  
残留物からアルミを粉碎していたものと推測されるが、回転刃/固定刃の仕様不明の為、粉碎投入を行わず(刃こぼれ、回転軸ロックを懸念)。
- 4 付属品 : ミッシュスクリーンは3種類あり(ミッシュホール径φ1.0、φ0.5、φ0.3)。

Vベルト4本掛け



スクリーンメッシュ



回転刃(11列)



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4.0 H ]

検査担当者[ 天野(正) ]

ユーザー名[                    ]

出荷日    年    月    日

