


動作確認チェックシート

検査日	2024年10月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源(50Hz)	3相 200V	冷却水温	5~32°C
型式	C10	電源(60Hz)	3相 230V	水量	1.5~6L/min
メーカー名	アルバック	電力(KW)	1.5/1.7(50/60Hz)	冷却水継手	Rc3/8 メス
機械Ser.No	CM 1754	冷却方式	水冷式	外寸(mm)	335×545×580
製造年月	-	質量	75Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



CRYO-U6H

・到達圧力: 3.0×10^{-4} Pa

* 到達温度: 15K

取扱説明書(無)

* クライオポンプは社内在庫品(O60612)CRYO-U6Hを使用しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名[

]出荷日

年

月

日

