

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(水冷)	電源電圧	3相 200V 50/60Hz	電気導電率計	付き
型式	HYW-2045W-S34	温度設定範囲	5~30℃	冷水入口/出口	Rc3/4
メーカー名	CKD	冷却能力	4.2/4.5Kw	タンク容量	25 L
機械Ser.No	320290	送水量	20/28L/min	外寸	W760D440H1260
製造年月	年 月	冷媒	R-22(0.54Kg)	重量	140Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(24℃ 湿度62%RH)

動作確認条件(IN/OUT短絡 無負荷)

・動作

水槽内温度21.7℃から仕様最低温度(5℃)まで 7分

媒体:純水

・外観…異常なし



運転開始時



運転開始から7分

・電源投入

温度表示 確認

RUN 運転開始時点灯確認



・水位計



運転開始時



運転時

・電気導電率計



運転開始時



運転時

取扱説明書(無)

純水を通して針が振れるのを確認

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[6h]

(備考欄コメント)

給水の際はカバーを外して行う。

[責任者]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

