

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月27日	電源電圧	AC100V	最大可搬重量	1Kg
商品名	卓上ディップコーター	外寸(mm)	W420×D220×H495	連続運転モード	無
型式	DT-0001-S2	本体重量	9.6Kg	繰り返し運転	無
メーカー名	SDI	ストローク	150mm	停止位置指定ポイント数	無
機械Ser.No	1408211234	最小速度	0.001mm/sec	停止時間指定ポイント数	無
製造年月	2014年9月製	最大速度	9.999mm/sec	記憶プログラム数	無

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)※BTレス TP (済・未対象(NG)※パスワード不明	
	PLC BT交換 (済・未対象・未)※BTレス TP BT交換 (済・未対象・未)※BT交換不可仕様	

備考(動作確認内容・不具合内容等)

1. 外観確認: 正常、本体に傷や破損等の異常なし ※外装パネルに細かいすり傷等があるが、性能に影響無し
2. 通電確認: 正常、通電時の異常発生なし
3. 動作確認: 正常、150mmストローク量及び動作正常
4. SW動作確認: 正常、「電源SW」「START」「STOP」およびタッチパネル各ボタン動作正常
5. 非常停止確認: 正常、動作中に非常停止ボタン押下→動作停止→非常停止解除で原点復帰動作を確認
6. 速度変更確認: 正常、下降速度(0.1~9.9mm/sec)、上昇速度(0.001~9.999mm/sec)を変更し速度変化を確認



本体正面



メイン画面



運転画面



速度設定画面



上昇停止位置



下降停止位置

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4.0 H]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

