

OB0094

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遠心機	電源電圧	AC100V 12A		
型式	AX-511	周波数	50/60Hz		
メーカー名	トミー精工	高速回転	10000 rpm		
機械Ser.No	53404075				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ローターTS-38が取り付けられているローター回転数Max4200 rpmを確認。
- 冷却能力、缶内温度20℃、設定温度-9℃→約14分で到達。コンプレッサー停止→表示以下にならない。
- タイマー設定等問題なし。

ローターTS-38



Aug.52025



取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年8月5日	再動作確認(回転数4200 rpm設定)→回転数表示4200 rpm確認問題なし。前回同様	雨宮

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK

作業工数 [1.5 hr]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

