

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温槽	電源電圧	三相200V		
型式	PU-3J	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	エスベック	温度範囲	-40℃~100℃		
機械Ser.No	15010257				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 槽内温度15.0℃、設定温度-40℃、39分後-40℃確認、-40から26分後100℃以上確認。
- 過昇防止装置問題無し、プログラム運転、タイマー設定、問題無し。
- インターロックボックスコンセント、本体稼働時、試料電源制御出力ONでコンセントに100V供給される。
- ブレーカーON、SW,ONで記録媒体認識警告が点灯、アラーム消去で正常動作、データ保存不可。
(内部に保存出来ない、タッチパネル背面のメモリーNGか)

積算時間27943h

過昇防止装置問題無し

試料電源制御出力ON

コンセントに100V供給



記録媒体認識警告



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2026年2月16日	再動作OK。	上田

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

記録媒体認識警告アラートが発生するが温度制御に問題無し

