

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チュービングポンプ	電源電圧	AC100V		
型式	FP600-1515	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	回転数	1~600rpm		
機械Ser,No	2022030004				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 チューブ番号適合品無いので外径φ9mmX内径5.5mmシリコンチューブ使用。
- 2 回転数300rpmで600mL排出、確認、CW,CCW問題無し。
- 3 回転数MAX600rpm確認、早送り機能接触不良。

左側容器から右側容器に水排出。



600mL弱



MAX600rpm



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント)早送りSW接触不良も取れあえず使用可。 [責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

