


動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	自動精密切断機	電源電圧	単相200～240V	取付可 切断ホイール	φ 75, φ 100, φ 125
型式	Secotom-15 (05996127)	周波数	50/60Hz		φ 150, φ 200mm
メーカー名	Struers(ストルアス)	消費電流	6.5/11.7A (50/60Hz)	切断距離	0.1～200mm
機械Ser.No	59911728	大きさ(W×D×H)	640×680×440mm	送り速度	0.005～3mm/s
製造年月	2019年	プログラム数	3		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 コンセントケーブル付属ないため、電源ラインにケーブルを直結して使用。切断ホイールは付属なし。
- 2 手動によるステージ(Y方向)移動、散水問題なし。また非常停止スイッチによる装置停止問題なし。
- 3 ホイールなしで、回転数300,3000,5000rpm、切断距離20,45mm、送り速度0.5,3mm/sと条件を変え動作確認実施。
特に問題なし。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年5月12日	コンセントケーブルないため、電源ラインにケーブルを直結(2mm ²)	野沢

SHIRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[4.5H]

検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

切断ホイールは付属していません

[責任者]

