

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットプレート	電源電圧	1相 100V	プレートサイズ	400x300 mm
型式	HPR-4030	周波数	50/60 Hz	タイマー	0～99時間59分
メーカー名	アズワン	最高温度	300℃	天板	セラミックコーティング
機械Ser,No	3171128	ヒーター容量	1400W	外寸	W440D350H125
製造年月	年 月	耐荷重	10Kg	重量	11 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・動作確認

プレート温度27℃から仕様最高温度(300℃)上昇まで 約55分



運転開始時



運転開始から約55分後

・通電確認

温度表示 確認

設定SW動作 確認

ヒーターランプ点灯 確認



・実温測定(参考値)

測定器:社内測定器(testo925)

①	③
②	④

測定箇所(4点)

①	304 °C
②	305 °C
③	305 °C
④	306 °C

測定結果



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[2h]

検査担当者[

Tokunaga]

ユーザー名【

】


出荷日

年

月

日





①	304 °C
②	305 °C
③	305 °C
④	306 °C