

P31020

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スピニングター	電源電圧	1相 100～240V	スピニング室内径	Φ220mm
型式	MS-A100	周波数	50/60 Hz	ドアロック機能	有り
メーカー名	ミカサ	試料サイズ	最大100mm	プログラム方式	最大100ステップ
機械Ser.No	1407A111045	回転数	20～8000 rpm	外寸	W310 D350 H260
製造年月	年 月	回転時間	最大999.9秒	重量	11.5 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし



・動作確認

動作確認プログラム: No.9
バキュームモード: TEST

SEQUENCE No.	設定	時間
00	回転数 20 rpm	10 s
01	回転数 1000 rpm	15 s
02	SLOPE	3 s
03	回転数 2000 rpm	15 s
04	SLOPE	3 s
05	回転数 5000 rpm	15 s
06	SLOPE	3 s
07	回転数 8000 rpm	15 s
08	END	

・電源投入

電源ON/OFFスイッチ 確認
画面表示 確認
各設定ボタン操作 確認
ドアインターロック解除 確認



20rpm

1000rpm

2000rpm

・バキューム確認

社内に庫(アルバック製 DA-20D使用)



バキュームゲージ
-92.0KPa

動画有り

4インチ(100mm)ウエハー吸着し動作実施



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[2.5h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

別述、真空ポンプ必要

[責任者]



出荷日 年 月 日