

P31033

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スピンドライヤー	電源電圧	3相 200V	外寸	W400D850H1700
型式	OKV II-31R	周波数	50/60 Hz	重量	180Kg
メーカー名	大宮工業	対応ウエハサイズ	2～6inch		
機械Ser.No	SD-SD1008243	Max回転数	3000min		
製造年月	年 月	タイマー	1～8速(0～999sec)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし



・自動運転確認

リンス純粹吐出 確認

設定値: リンス200rpm/30s

1速(ドライ): 1500rpm/60s

2速(ドライ): 3000rpm/60s



・通電確認

POWERランプ点灯/確認

タッチパネル操作/確認



リンス: 200rpm



1速: 1500rpm



2速: 3000rpm

・ピンロック

ピンロックONでローター定位位置停止/確認



純水流量表示




運転終了時点灯しブザー鳴/確認



・ドア閉開

ドアロック機能/確認



※動画有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[4H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

