

P90299

動作確認チェックシート

検査日	2026年1月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インキュベーター	電源電圧	1相 100V	内容積	28L
型式	FCL-280G	周波数	50/60 Hz	消費電力	75W
メーカー名	アズワン	対流方式	自然対流方式	内寸	W329D219H369
機械Ser.No	2024080380344	温度範囲	3～45℃	外寸	W420D415H485
製造年月	2024年	棚板	2枚	重量	13.5Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(温度20.8℃湿度26.3%)

・外観…異常なし



・加熱動作

槽内温度21℃から仕様最高温度(45℃)到達まで 約30分

槽内実温測定(参考値) 測定器:(Model:LR8400)



運転開始時



運転開始から約30分



社内測定器

・通電確認

温度表示部 確認

各スイッチ操作 確認



・冷却動作

槽内温度19℃から仕様最高温度(3℃)到達まで 約60分

槽内実温測定(参考値) 社内測定器:(Model:LR8400)



運転開始時



運転開始から約60分



社内測定器

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[4H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

