

管理番号

VF39A5

動作確認チェックシート

検査日	2017年 6月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	高真空乾燥装置	電源電圧	AC200v
メーカー	アルバックサービス(株)	装置外寸	700×1250×1450
製造番号	XS89-2167	内寸	470×470×570 棚板2段
		ターボポンプ	シマズ TMP280
		ロータリーポンプ	ULVAC D330DK

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、ターボ問題なし、ロータリポンプ、オイルにじみ有り。
- 2 到達圧力 4x10 4Pa 真空保持も問題なし。バイクヒーターも動作OK。
- 3 手動動作問題なし、自動は立ち上げに時間がかかるが(フォアバルブがなかなか入らない)問題なし。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(OK) 作業工数[20H] チャンバー外側に冷却水用パイピング有るが回路が無い為未検証。
 検査担当者[横内]
 ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

