


# 動作確認チェックシート

|      |              |                  |                  |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 検査日  | 2017年 6月 27日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                  |
| 商品名  | 高真空乾燥装置      | 電源電圧             | AC200v           |
| メーカー | アルバックサービス(株) | 装置外寸             | 700×1250×1450    |
| 製造番号 | XS89-2167    | 内寸               | 470×470×570 棚板2段 |
|      |              | ターボポンプ           | シマズ TMP280       |
|      |              | ロータリーポンプ         | ULVAC D330DK     |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | △        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、ターボ問題なし、ロータリーポンプ、オイルにじみ有り。
- 2 到達圧力 4x10<sup>4</sup>Pa 真空保持も問題なし。バイクヒーターも動作OK。
- 3 手動動作問題なし、自動は立ち上げに時間がかかるが(フォアバルブがなかなか入らない)問題なし。



操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

| 年月日      | 修理・改造記録      | 作業者 |
|----------|--------------|-----|
| 2024 8 6 | 再動作確認特に問題なし。 | 横内  |
|          |              |     |
|          |              |     |
|          |              |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 20H ] チャンバー外側に冷却水用パイピング有るが回路が無い為未検証。

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

